


Adaptador de processo Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 superfície de vedação
3 orifício de purga



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Campo de aplicação

Modelo	com porta de escape
Resistência à pressão [bar]	16

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	100
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Vedação	anel de vedação
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Acessórios

Material incluído	anel O: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
Acessório opcional	anel O: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
	anel de vedação: 1, PEEK, conforme FDA, E30124

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------