


Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100

EC 1935/2004 EHEDG Tested 
Área de aplicação

Modelo	para sensores de temperatura EL = 100 mm
Resistência à pressão [bar]	16

Dados mecânicos

Peso [g]	184,3
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	G 1/2 cone de vedação Ø 6 mm
Conexão de processo	G 1/2
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	≤ 0,6 / -
Comprimento de instalação [mm]	68
EL	
Tamanho do furo [mm]	137

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------