


Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified

Área de aplicação

Modelo	para sensores de temperatura EL = 350 mm
Resistência à pressão [bar]	25

Dados mecânicos

Peso	[g]	653
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor		1/2" NPS Ø 6 mm adequado para G 1/2 e 1/2" NPT
Conexão de processo		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias		≤ 0,6 / -
Comprimento de instalação EL	[mm]	267
Tamanho do furo	[mm]	304,8

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------