


Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Área de aplicação

Modelo	para sensores de temperatura EL = 100 mm
Resistência à pressão [bar]	25

Dados mecânicos

Peso [g]	296,2
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	1/2" NPS Ø 6 mm adequado para G 1/2 e 1/2" NPT
Conexão de processo	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	≤ 0,6 / -
Comprimento de instalação EL [mm]	64
Tamanho do furo [mm]	101,6

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------