




Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85



| Área de aplicação                                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modelo                                                                                      | para sensores de temperatura EL = 83 mm |
| Resistência à pressão [bar]                                                                 | 160                                     |
| Dados mecânicos                                                                             |                                         |
| Peso [g]                                                                                    | 58,3                                    |
| Materiais                                                                                   | 1.4435 (aço inoxidável / 316L)          |
| Conexão do sensor                                                                           | G 3/8 Rosca interna Ø 3 mm              |
| Conexão de processo                                                                         | Adaptador para soldagem Ø 12 mm         |
| Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | < 0,4 / -                               |
| Comprimento de instalação EL [mm]                                                           | 70                                      |
| Tamanho do furo [mm]                                                                        | 83                                      |
| Observações                                                                                 |                                         |
| Unidades por embalagem                                                                      | 1 peça                                  |