


DTE804



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFE HLRWENUS04



- 1 LED Estado de operação
- 2 Display do LED interface de barramento de campo
- 3 Rosca de instalação M4 profundidade máx. de inserção 15mm



Campo de aplicação

Homologação de radiotransmissão para

EU/RED; Índia

Nota sobre a aprovação de rádio

A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de rádio pode ser encontrada em "Downloads".

Dados elétricos

Tensão de operação [V]

19,2...28,8 DC

Consumo de corrente [mA]

500

Consumo de potência [W]

8,6

Classe de proteção

III

Frequência de operação [MHz]

865...868 (ETSI)

Padrão RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63

Potência de emissão ERP [mW]

120; (máximo: 200 mW)

Saídas

Carga de corrente máx. por saída [mA]

100; (max.)

Interfaces

Interface de comunicação

Ethernet

Ethernet - TCP/IP

Protocolo

TCP/IP

Configurações de fábrica

endereço IP: 192.168.0.79

máscara da subrede: 255.255.255.0

endereço IP do gateway: 192.168.0.100

Tipo utilizado

Configuração de parâmetros

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

-20...55

Aviso sobre a temperatura do ambiente

com placa de montagem e dissipador de calor: -20...60 °C



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFE HLRWENUS04

Temperatura de armazenamento [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Certificações / testes

Resistência a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choque contínuo 50 g (11 ms) / choque único
Resistência à vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF [anos]	58	

Dados mecânicos

Peso [g]	701,7
Dimensões [mm]	113 x 118,6 x 50
Materiais	invólucro: alumínio; PBT / PC; Aço inoxidável

Displays / elementos de operação

Display	Fontes de alimentação	1 x LED, verde
	Display do LED	4 x LED, amarelo quantidade de alvos em campo
	status	2 x LED, verde / vermelho interface de barramento de campo
	status	2 x LED, verde/amarelo Ethernet

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica - Ethernet

Conexão: 2 x M12; codificação: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

conexão elétrica - Fontes de alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A



DTE804



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFE HLRWENUS04

PWR	
1	L+
2	entrada e saída digital 2
3	L-
4	entrada e saída digital 1
5	não conectado