


DTE915



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWITUS04



- 1 LED Estado de operação
- 2 Display do LED interface de barramento de campo
- 3 Rosca de instalação M4 profundidade máx. de inserção 15mm

Área de aplicação	
Homologação de radiotransmissão para	China
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corrente [mA]	500
Consumo de potência [W]	8,6
Classe de proteção	III
Frequência de operação [MHz]	920,5...924,5
Padrão RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Transmissão EIRP [mW]	200; (máximo: 250 mW)
Saídas	
Carga de corrente máx. por saída [mA]	100; (max.)
Interfaces	
Interface de comunicação	Ethernet
Ethernet - Internet of Things	
Padrão de transmissão	10Base-T; 100Base-TX
Taxa de transmissão	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo	MQTT JSON
Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.0.79
	máscara da subrede: 255.255.255.0
	endereço IP do gateway: 192.168.0.100
Tipo utilizado	Configuração de parâmetros; transmissão de dados
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-20...55
Aviso sobre a temperatura do ambiente	com placa de montagem e dissipador de calor: -20...60 °C
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...80



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWITUS04

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

Resistência a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choque contínuo
		50 g (11 ms) / choque único
Resistência à vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Dados mecânicos

Peso [g]	697,6
Dimensões [mm]	113 x 118,6 x 50
Materiais	invólucro: alumínio; PBT / PC; aço inoxidável

Displays / elementos de operação

Display	Fontes de alimentação	1 x LED, verde
	Display do LED	4 x LED, amarelo intensidade do sinal etiqueta de ID
	status	2 x LED, verde / vermelho interface de barramento de campo
	status	2 x LED, verde/amarelo Ethernet

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - Ethernet


Conexão: 2 x M12; codificação: D

**ETH1 / ETH2**

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

conexão elétrica - Fontes de alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A



DTE915



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWITUS04

PWR

1	L+
2	entrada e saída digital 2
3	L-
4	entrada e saída digital 1
5	não conectado