


## Acoplamento flexível para encoder

COUPLING 25-6-10-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)  
2 profundidade der Klemmnabe

## Dados mecânicos

|                                  |         |                                         |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| Peso                             | [g]     | 34,5                                    |
| Dimensões                        | [mm]    | Ø 25 / L = 32                           |
| Materiais                        |         | alumínio                                |
| Máx. torque de aperto            | [Nm]    | momento de torque dos parafuso: 120 Ncm |
| Diâmetro externo D               | [mm]    | 25                                      |
| Diâmetro interno 1               | [mm]    | 6                                       |
| Diâmetro interno 2               | [mm]    | 10                                      |
| Profundidade do cubo de fixação  | [mm]    | 8                                       |
| Parafuso de fixação              | [mm]    | M4 x 12 - ISO 4762 (2x)                 |
| Comprimento                      | [mm]    | 32                                      |
| Rotação mecânica máx.            | [U/min] | 6000                                    |
| Alinhamento do eixo axial máx.   | [mm]    | ± 0,5                                   |
| Deslocamento radial máx. do eixo | [mm]    | ± 0,35                                  |
| Deslocamento máx. do ângulo      | [°]     | ± 4,0                                   |

## Observações

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações            | Os valores citados acima valem para acoplamentos com os orifícios do cubo mencionados a uma temperatura ambiente de 23 °C. |
|                        | Os valores para o deslocamento radial, angular e axial são valores máximos que não podem atingir o máximo ao mesmo tempo.  |
| Unidades por embalagem | 1 peça                                                                                                                     |