


Acoplamento flexível para encoder

COUPLING 19,2-4-6-28-KV



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 profundidade der Klemmnabe

Dados mecânicos

Peso	[g]	18,4
Dimensões	[mm]	Ø 19 / L = 28
Materiais		alumínio
Máx. torque de aperto	[Nm]	momento de torque dos parafuso: 120 Ncm
Diâmetro externo D	[mm]	19
Diâmetro interno 1	[mm]	4
Diâmetro interno 2	[mm]	6
Profundidade do cubo de fixação	[mm]	6,5
Parafuso de fixação	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Comprimento	[mm]	28
Rotação mecânica máx.	[U/min]	6000
Alinhamento do eixo axial máx.	[mm]	± 0,4
Deslocamento radial máx. do eixo	[mm]	± 0,25
Deslocamento máx. do ângulo	[°]	± 4,0

Observações

Observações	Os valores citados acima valem para acoplamentos com os orifícios do cubo mencionados a uma temperatura ambiente de 23 °C.
	Os valores para o deslocamento radial, angular e axial são valores máximos que não podem atingir o máximo ao mesmo tempo.
Unidades por embalagem	1 peça