


E70190



Conector do adaptador

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 anel O



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 125 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...85
----------------------	------	----------

Proteção		IP 68
----------	--	-------

Dados mecânicos

Peso	[g]	19,9
------	-----	------

Dimensões	[mm]	18 x 18 x 20
-----------	------	--------------

Rosca de instalação		PG 9
---------------------	--	------

Materiais		zinco moldado sob pressão
-----------	--	---------------------------

Material do invólucro		zinco moldado sob pressão
-----------------------	--	---------------------------

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E70190



Conector do adaptador

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: zinco moldado sob pressão



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN/YE =	verde/amarelo
WH =	branco