


DV1004



Faixa de LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68



Área de aplicação		
Aplicação	sinalização dos estados das máquinas	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	21,6...26,4 DC
Tensão nominal DC	[V]	24; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente	[mA]	1600
Temperatura da cor	[K]	4000
Fluxo luminoso	[lm]	vermelho: 101,2; verde: 188,8; azul: 37; branco: 285,2
Nota sobre o fluxo luminoso	[lm]	As informações de fluxo luminoso são em relação a um metro de fita de LED
Vida útil típica	[h]	30000
Entradas		
Circuito de entrada das entradas digitais	24 V PNP	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...45
Umidade relativa do ar máx.	[%]	90
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	4000
Proteção	IP 68	
Grau de sujidade	2	
Certificações / testes		
Aprovação	IEC 62471; IEC 62031	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	123,8
Dimensões	[mm]	1015 x 14,2 x 4,5
Displays / elementos de operação		
Display	sinalização dos estados das máquinas	LED, multicolor RGB
	luz de montagem	LED, branco



Faixa de LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 0,3 m

Conexão: M12; codificação: A



1	+ vermelho
2	+ verde
3	GND
4	+ branco
5	+ azul

diagrama e curvas

