


E75005



Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Quick Connect M12



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 42 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...75
Proteção		IP 67

Certificações / testes

Certificado UL	Fontes de alimentação	Class 2
----------------	-----------------------	---------

Dados mecânicos

Peso	[g]	17,7
Materiais		invólucro: PA; anel O: FKM; porca: latão niquelado; pinos de contato: bronze estanhado

Observações

Observações		O cabo plano não pode terminar no dispositivo.
Unidades por embalagem		1 peça




Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Quick Connect M12

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A; Máx. torque de aperto: 0,4...0,6 Nm



	para ligação no cabo plano amarelo AS-i
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	para ligação no cabo plano preto
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.