




Tag RFID

ID-TAG/86X54/06



Área de aplicação

Temperatura operacional (ativa)	[°C]	-30...50
---------------------------------	------	----------

Dados elétricos

Frequência de operação	[MHz]	13,56
Tamanho da memória	[bit]	896
Tipo de memória		EEPROM
Tipo de chip		ICODE SLIX
Número de blocos		28
Tamanho do bloco	[Byte]	4
Número de identificação única (UID)	[Byte]	8
Padrão RFID		ISO 15693
Ciclo de leitura máx.		ilimitado
Ciclo de gravação máx.		100000

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-30...50
Proteção		IP 67

Certificações / testes

Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Homologação de equipamentos de rádio		ISO 15693

Dados mecânicos

Peso	[g]	57,2
Dimensões	[mm]	54 x 86 x 1
Materiais		PVC

Observações

Unidades por embalagem		10 peça
------------------------	--	---------



Tag RFID

ID-TAG/86X54/06

Outros dados

distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	230