




Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/IO-Link



Área de aplicação		
Aplicação		sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	< 200
Entradas		
Corrente de entrada High	[mA]	6
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
SDCI-Padrão		IEC 61131-9
Modo SIO		sim
Classe de master port exigida		A
Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	3,2



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/IO-Link

DeviceIDs suportados		Modo de operação	DeviceID
		default	1467
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...75	
Umidade relativa do ar máx.	[%]	90	
Pressão do ar	[kPa]	< 106	
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000	
Proteção		IP 65	
Certificações / testes			
Certificado UL		Fontes de alimentação	Class 2
Dados mecânicos			
Peso	[g]	364	
Dimensões	[mm]	Ø 70 / L = 180	
Materiais		invólucro: ABS; lente: PC	
Displays / elementos de operação			
Display		segmento de LED	3 x 4 LED
Acessórios			
Acessório opcional		suporte básico, E89060	
		suporte de parede, E89061	
		adaptador de montagem, E89063	
		suporte com saída lateral de cabo, E89064	
		tudo de montagem, E89065	
		tudo de montagem, E89066	
		tudo de montagem, E89067	
Observações			
Observações		Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.	
Unidades por embalagem		1 peça	
conexão elétrica - conector			
Conexão: M12; codificação: A			
			
1	L+		
2	não conectado		
3	L-		
4	IO-Link (C/Q)		