


Tag RFID

ID-TAG/51x37x7,5



Campo de aplicação

Aplicação	codificação RFID de recipientes metálicos
-----------	---

Dados elétricos

Frequência de operação [MHz]	866...928
Tamanho da memória [bit]	512
Tipo de memória	EEPROM
Tipo de chip	Alien Higgs 3
Identificador de TAG (TID) [Byte]	64
Código eletrônico de produto (EPC)	96 bit
Padrão RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Ciclo de leitura máx.	ilimitado
Ciclo de gravação máx.	100000

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...250
Proteção	IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]	144,5
----------	-------

E80417



Tag RFID

ID-TAG/51x37x7,5

Tipo de montagem	montagem de superfície / montagem embutida
Dimensões [mm]	51 x 36,3 x 7,5
Materiais	invólucro: nylon / PP

Notas

Quantidade	5 peça
------------	--------

Outros dados

distância de leitura (m)

DTE80x	1,1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	2