




Exibição multifuncional para monitoramento de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



corte do painel 91 x 43 mm



Características do produto

Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
-----------	------	----------------

Área de aplicação

Aplicação	avaliação universal e display para todas as unidades físicas que podem ser derivadas das seqüências de pulso
-----------	--

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	50...60
Tensão de operação	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 4; Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	--

Entradas

Quantidade de entradas digitais	2
---------------------------------	---

Saídas

Quantidade de saídas digitais		4
Quantidade de saídas analógicas		1
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20
Carga máx.	[Ω]	270
Tensão da saída analógica	[V]	-10...10
Proteção contra sobrecarga		sim

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...70
Proteção		IP 65
Grau de proteção dos terminais		IP 20



Exibição multifuncional para monitoramento de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Certificações / testes

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dados mecânicos

Peso [g]	352
Tipo de montagem	corte do painel: 91 x 43 mm
Dimensões [mm]	48 x 112 x 116
Materiais	Noryl UL94-V-0


Displays / elementos de operação

Display	display colorido	display LCD plenamente gráfico, Touch screen
---------	------------------	--

conexão elétrica

terminais parafusados:

Conexão



NC: não conectado