




Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



corte do painel 91 x 43 mm



Características do produto

Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
-----------	------	----------------

Campo de aplicação

Aplicação	indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo
-----------	---

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	50...60
Tensão de operação	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 2; Quantidade de saídas digitais: 4
---------------------------------	--

Entradas

Quantidade de entradas analógicas	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Corrente da entrada analógica	[mA] 0...20
Tensão da entrada analógica	[V] -10...10
Resolução entrada analógica	16 bit
Precisão da entrada analógica	[%] 0,1

Saídas

Quantidade de saídas digitais	4
Proteção contra sobrecarga	sim

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C] -20...60
Temperatura de armazenamento	[°C] -25...70
Proteção	IP 65
Grau de proteção dos terminais	IP 20



Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Certificações / testes		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	


Dados mecânicos		
Peso	[g]	350,5
Tipo de montagem		corte do painel: 91 x 43 mm
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Materiais		Noryl UL94-V-0

Displays / elementos de operação		
Display	display colorido	display LCD plenamente gráfico, Touch screen

conexão elétrica

terminais parafusados:

Conexão



NC não conectado