


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Área de aplicação**

Aplicação	codificação RFID no controle de produção	
Temperatura operacional (ativa) [°C]	-40...85	
Temperatura pico (passiva) [°C]	140; (duração do teste: 1 x 100 h)	

Dados elétricos

Frequência de operação [MHz]	865...870	
Tamanho da memória [bit]	240	
Ciclo de leitura máx.	ilimitado	
Ciclo de gravação máx.	100000	

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...85	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...90	
Proteção	IP 68	

Certificações / testes

Resistência a choques	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Dados mecânicos

Peso [g]	11,6	
Dimensões [mm]	Ø 50 / L = 3,3	
Materiais	PA 6	

Observações

Observações	Temperatura de armazenamento 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Unidades por embalagem	1 peça	