




Tag RFID

ID-TAG/Tear Shape/06



Área de aplicação

Aplicação	Codificação dos transportadores da peça de trabalho no roteamento de transportadores
Temperatura operacional (ativa) [°C]	-25...55
Temperatura pico (passiva) [°C]	75

Dados elétricos

Frequência de operação [MHz]	13,56
Tamanho da memória [bit]	896
Tipo de memória	EEPROM
Tipo de chip	ICODE SLIX
Número de blocos	28
Tamanho do bloco [Byte]	4
Número de identificação única (UID) [Byte]	8
Padrão RFID	ISO 15693
Ciclo de leitura máx.	ilimitado
Ciclo de gravação máx.	100000

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...55
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...75
Proteção	IP 66

Certificações / testes

Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Homologação de equipamentos de rádio	ISO 15693	

Dados mecânicos

Peso [g]	21,6
Tipo de montagem	instalação em materiais não metálicos; (argola de suspensão)
Dimensões [mm]	40 x 31 x 4,8
Materiais	ABS

E80387



Tag RFID

ID-TAG/Tear Shape/06

Observações

Unidades por embalagem

5 peça

Outros dados

distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80