


E3M153



Jumper

CONNECTION CABLE M12 16M



Campo de aplicação

Característica especial

cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Modelo

para sensor 3D inteligente móvel com saída de vídeo analógica PAL

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Classe de proteção

III

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...80

Proteção

IP 67; IP 69K

Dados mecânicos

Peso

[g]

806,2

Materiais

invólucro: PUR; vedação: FKM; pinos de contato: CuSn6 revestido de níquel e de estanho

Material porca

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

sim

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Raio de flexão para instalação fixa

≥ 60 mm

Notas

Quantidade

1 peça

Jumper

CONNECTION CABLE M12 16M

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



conexão elétrica

cabo: 16 m, preto, Ø 6 mm, blindado; 3 x 0,25 mm²

Conexão



- | | |
|----|---------------------|
| 1: | tela |
| 2: | não conectado |
| 3: | tela Koax |
| 4: | núcleo do cabo Koax |
| 5: | não conectado |

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)

