


E3M154



Jumper

CONNECTION CABLE M12 21M



Área de aplicação

Característica especial	cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo	para sensor 3D inteligente móvel com saída de vídeo analógica PAL

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 25 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Proteção	IP 67; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]	1076,5
Materiais	invólucro: PUR; vedação: FKM; pinos de contato: CuSn6 revestido de níquel e de estanho
Material porca	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	Raio de flexão para instalação fixa ≥ 60 mm

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Jumper

CONNECTION CABLE M12 21M

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



conexão elétrica

cabo: 21 m, preto, Ø 6 mm, blindado; 3 x 0,25 mm²

Conexão



- | | |
|----|---------------------|
| 1: | tela |
| 2: | não conectado |
| 3: | tela Koax |
| 4: | núcleo do cabo Koax |
| 5: | não conectado |

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)

