


E3M159



Cabo de extensão

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



Área de aplicação

Característica especial

cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Modelo

Extensão para cabo de conexão O3M para sensor 3D inteligente de máquinas móveis com saída de vídeo analógica PAL

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Classe de proteção

III

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...80

Proteção

IP 67; IP 69K

Dados mecânicos

Peso

[g]

274,3

Dimensões

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,4

Materiais

invólucro: PUR; vedação: FKM; pinos de contato: CuSn6 revestido de níquel e de estanho

Material porca

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

sim

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Raio de flexão para instalação fixa

≥ 60 mm

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

Cabo de extensão

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

conexão elétrica


cabo: 5 m, TPU, preto, Ø 6 mm, blindado; Impedância 75 Ω

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



- 1: tela
- 2: não conectado
- 3: tela Koax
- 4: núcleo do cabo Koax
- 5: não conectado

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)

