




Jumper

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Materiais	TPU
-----------	-----

Material do invólucro	TPU
-----------------------	-----

Material porca	latão, niquelado
----------------	------------------

Displays / elementos de operação


Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



E10461




Jumper

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

