


E10658



Jumper

VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Tensão de operação | [V] | 10...30 DC |
| Classe de proteção |     | III        |

Saídas

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Função elétrica | PNP |
|-----------------|-----|

Condições ambientais

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Proteção             |      | IP 67    |

Dados mecânicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiais             | PUR              |
| Material do invólucro | PUR              |
| Material porca        | latão, niquelado |

Displays / elementos de operação


|         |                       |                  |
|---------|-----------------------|------------------|
| Display | Status de chaveamento | 1 x LED, amarelo |
|         | em operação           | 1 x LED, verde   |

Observações

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unidades por embalagem | 1 peça |
|------------------------|--------|

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



## Jumper

VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS

### conexão elétrica

cabo: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

#### Conexão



### conexão elétrica - Buchse



#### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado