




Caixa separadora

ZDO8F039MSJ0010H10



Área de aplicação		
Característica especial	sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		III
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	2
Capacidade de carga total	[A]	6
Saídas		
Função elétrica		NPN
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caixa separadora

ZDO8F039MSJ0010H10

Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-5...60
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	906	
Materiais		PBT-GF20; latão niquelado	
Material do invólucro		PBT-GF 20 / latão, niquelado	
Quantidade de slots do distribuidor central		8	
Versão do conector		M8	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
		velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
		ciclos de curvatura	> 5 Mio.
		esforço de torção	± 180 °/m

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	8 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Acessórios

Acessório opcional	Adaptador de suporte para trilhos: E73007
	tampa de proteção: M8, E73005

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado






Caixa separadora

ZDO8F039MSJ0010H10

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo