




Prolongador duplo em T

T SPLITTER M12/2XUS



Área de aplicação		
Modelo	Para sensores de pressão PNI	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	3
Capacidade de carga total	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	38,2
Materiais		PUR
Observações		
Observações	alinhamento conexões de encaixe A/B horizontal (no sensor vertical)	
Unidades por embalagem	1 peça	

Prolongador duplo em T

T SPLITTER M12/2XUS

conexão elétrica

Conexão

