


E11592



Jumper

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS



Área de aplicação		
Característica especial	sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Aplicação	barramento CAN	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...80
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	100,7
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão, níquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 5 x o diâmetro mínimo do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 1 Mio.



Jumper

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm




conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 7,2 mm, blindado; retorcido; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / retorcido + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / retorcido

cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 7,2 mm, blindado; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Conexão



BK = Cores dos fios :
 BU = preto
 RD = azul
 WH = vermelho
 screen = branco
 tela

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

