




Caixa separadora

ZDOAF03BMSS0010H12




Área de aplicação		
Característica especial	sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	2
Capacidade de carga total	[A]	6
Saídas		
Função elétrica	PNP	



Caixa separadora

ZDOAF03BMSS0010H12

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	969,5
Materiais		PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro		PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central		10
Versão do conector		M8
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	10 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Acessório opcional	tampa de proteção: 2 x M8, E73005	
	etiquetas de identificação: 11	
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado		
		






Caixa separadora

ZDOAF03BMSS0010H12

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo