



Distribuidor Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Campo de aplicação		
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro	
Aplicação	conexão OR lógica	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	4
Capacidade de corrente total (UL)	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Umidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes		
Certificado UL	Fontes de alimentação	Class 2
	Número do arquivo UL	E191684

Distribuidor Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Dados mecânicos


Peso	[g]	33,9
Materiais	invólucro: PA sem halogênio; vedação: EPDM	
Material do invólucro	PA, sem halogênio	
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	

Notas


Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: PA, sem halogênio; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm



Conexão



conexão segundo IEC 61076-2-101

EBF009



Distribuidor Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo: PA, sem halogênio; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

