


EBT011



Distribuidor Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro	
Aplicação	conexão AND lógica	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Umidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes		
Certificado UL	Fontes de alimentação	Class 2
	Número do arquivo UL	E191684

EBT011



Distribuidor Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

Dados mecânicos


Peso	[g]	35,5
Materiais	invólucro: PA laranja; vedação: EPDM	
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

