

## Cabo de conexão com soquete

ADOAF040MSS0002H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC153

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



## Campo de aplicação

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
| Sem silicone            | sim                                                   |

## Dados elétricos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensão de operação [V]        | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe de proteção            | III               |
| Capacidade de carga total [A] | 3                 |

## Condições ambientais

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
| Proteção                  | IP 68    |

## Dados mecânicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiais             | PUR              |
| Material do invólucro | PUR              |
| Material porca        | latão, niquelado |

## Notas

|            |        |
|------------|--------|
| Quantidade | 1 peça |
|------------|--------|


**Cabo de conexão com soquete**

ADOAF040MSS0002H04

**conexão elétrica**cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

**Conexão**

|      |                  |
|------|------------------|
| BK = | Cores dos fios : |
| BN = | preto            |
| BU = | marrom           |
| WH = | azul             |
|      | branco           |