

E11318




Jumper

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11353  
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Tensão de operação | [V] | 10...30 DC |
| Classe de proteção |     | III        |

Condições ambientais

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Proteção             |      | IP 68    |

Dados mecânicos

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| Materiais             |  | TPU              |
| Material do invólucro |  | TPU              |
| Material porca        |  | latão, niquelado |

Notas

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| Quantidade |  | 1 peça |
|------------|--|--------|

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm






## Jumper

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

### conexão elétrica

cabo: 5 m, TPU, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

