


## Jumper

VDOGH030MSS00,6H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Área de aplicação

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
| Sem silicone            | sim                                                   |

## Dados elétricos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensão de operação [V]        | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe de proteção            | III               |
| Capacidade de carga total [A] | 3                 |

## Condições ambientais

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
| Proteção                  | IP 68    |

## Dados mecânicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiais             | PUR              |
| Material do invólucro | PUR              |
| Material porca        | latão, niquelado |

## Observações

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unidades por embalagem | 1 peça |
|------------------------|--------|



## Jumper

VDOGH030MSS00,6H03STGF030MSS

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



### conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

