




Cabo de conexão com conector

ASTGH120MSS0005H12



Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	2
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...70
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	329,5
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.



Cabo de conexão com conector

ASTGH120MSS0005H12

Observações


Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, níquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
GY/PK =	cinza / rosa
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo
RD/BU =	vermelho / azul