


Jumper

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

cliente específico



Área de aplicação

Característica especial

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Aplicação

resistência microbiana

Resistente à óleo

sim

Resistente a UV

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Classe de proteção

II

Capacidade de carga total

[A]

4

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...90

Temperatura ambiente
(móvel)

[°C]

-15...70

Proteção

IP 65; IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

309,5

Materiais

invólucro: TPE-U preto; vedação: FKM

Material porca

zinco moldado sob pressão, niquelado

Tolerâncias para dobras e
deslocamentos

sim

Tolerâncias para dobras e
deslocamentos

raio de flexão em aplicação flexível

mín. 8 x o diâmetro mínimo do cabo

Raio de flexão para instalação fixa

mín. 4 x o diâmetro mínimo do cabo

Observações

Observações

resistente contra altas cargas mecânicas


**Jumper**

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Notas	cliente específico
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

**conexão elétrica**cabo: 7 m, PUR, preto, Ø 5,8 mm; cabos torcidos em pares; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Conexão****conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

