

E12664



Jumper

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS



| Campo de aplicação        |      |                                |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| Característica especial   |      | Contatos banhados a ouro       |
| Modelo                    |      | cabo de energia, codificação L |
| Dados elétricos           |      |                                |
| Tensão de operação        | [V]  | 64 DC                          |
| Capacidade de carga total | [A]  | 16                             |
| Condições ambientais      |      |                                |
| Temperatura ambiente      | [°C] | -40...90                       |
| Proteção                  |      | IP 67                          |
| Dados mecânicos           |      |                                |
| Peso                      | [g]  | 4299,9                         |
| Materiais                 |      | PP                             |
| Material do invólucro     |      | TPE                            |
| Material porca            |      | latão, niquelado               |
| Notas                     |      |                                |
| Quantidade                |      | 1 peça                         |



## Jumper

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS

### conexão elétrica

cabo: 20,0 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### conexão elétrica - 2

Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

