


E12667



Jumper

VDOAX050MSS0001H05STAH005MSS



Campo de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Modelo		cabo de energia, codificação L
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	64 DC
Capacidade de carga total	[A]	16
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	262,9
Materiais		PP
Material do invólucro		TPE
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

**Jumper**


VDOAX050MSS0001H05STAH005MSS

conexão elétricacabo: 1,0 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²**conexão elétrica - conector**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

**conexão elétrica - 2**

Conexão

**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

