


Cabo de conexão com soquete

ADOAH080VAS0010E08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	2

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso	[g]	637,5
Dimensões	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------



Cabo de conexão com soquete


ADOAH080VAS0010E08

conexão elétrica

cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Codificação de
cores conforme
DIN EN 60947-5-2

Cores dos fios :

BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
PK =	rosa
OG =	laranja
VT =	violeta
WH =	branco