




Jumper

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...36 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	54,6
Materiais	invólucro dos soquete: TPU laranja; vedação: FKM	
Material porca	latão, niquelado	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

Jumper

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto; Contatos: niquelado

**conexão elétrica**cabo: 0,75 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)**Conexão****conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

