


Cames de comutação para acionamentos oscilantes

PUCK FOR VALVE POSITION

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E12517 + E12526

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação

Modelo

para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dados mecânicos

Peso	[g]	47,2
Diâmetro dos cames de comutação	[mm]	53
Distância do par de orifícios	[mm]	80
Atuador de válvula da altura da onda	[mm]	20
Quantidade de orientações possíveis		8
Materiais	came de comutação: PA 6 preto; parafusos: Aço inoxidável	

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------