


## Cames de comutação para acionamentos oscilantes

PUCK/IND/RD/53/8

Artigo descontinuado

Produtos alternativos: E12517 + E12526

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



## Área de aplicação

Modelo

para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

## Dados mecânicos

|                                      |                                                                      |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| Peso                                 | [g]                                                                  | 44,2 |
| Diâmetro dos cames de comutação      | [mm]                                                                 | 53   |
| Distância do par de orifícios        | [mm]                                                                 | 80   |
| Atuador de válvula da altura da onda | [mm]                                                                 | 20   |
| Quantidade de orientações possíveis  |                                                                      | 8    |
| Materiais                            | came de comutação: PA 6 vermelho; parafusos: 1.4302 (aço inoxidável) |      |

## Acessórios

Material incluído

parafuso de sextavado interno: 1 x M6 x 16, com arruela plana

parafusos de cabeça escareada: 2 x M5

indicações de direção: 2, branco

indicações de direção: 2, vermelho

tampa: 1, branco

tampão: 4, vermelho

# E17323



## Cames de comutação para acionamentos oscilantes

PUCK/IIND/RD/53/8

### Observações

Unidades por embalagem

1 peça