




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-M4/1m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20533
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação	
Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
Faixa de registro	
Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance da fibra ótica [mm]	120
OUF	
Alcance da fibra ótica [mm]	120
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-20...150
Dados mecânicos	
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M4
Comprimento da sonda [mm]	15
Comprimento [mm]	1000

E20532



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-M4/1m

Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		metal silicone
Notas		
Quantidade		1 peça