


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-M4/2m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20535

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

96

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

96

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

Comprimento da sonda

[mm]

15

Comprimento

[mm]

2000

E20534



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-M4/2m

Raio de curvatura mínimo [mm]	20
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça