


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-E1/2,5m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

36

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

36

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

Comprimento da sonda

[mm]

5

Comprimento

[mm]

2500

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material da fibra ótica

vidro

E20549



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-E1/2,5m

Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça