


Cabo de conexão com soquete

ADOAH050MSA0010H05

observe as informações técnicas em "Downloads"



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação	barramento CAN
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	32 DC; (fios 4+5: 5 V)
Classe de proteção	II
Capacidade de carga total [A]	4; (fios 4+5: 0,05)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-25...90
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]	360,3
Dimensões [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiais	invólucro: TPU preto; vedação: FKM
Material porca	latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim

EVC683



Cabo de conexão com soquete

ADOAH050MSA0010H05

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Notas


Notas	A resistência de terminação barramento CAN (120 Ω) está integrada ao conector M12.
Notas	observe as informações técnicas em " Downloads"
Quantidade	1 peça

conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco