

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Aplicação

Raio de curvatura pequeno

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance da fibra ótica

[mm]

60

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

130

OCF (High Power)

Alcance da fibra ótica

[mm]

520

OO50

Alcance da fibra ótica

[mm]

160

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso

[g]

34

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M3

E20609



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Comprimento	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	10
Disposição de fibras		●
Diâmetro interno	[mm]	0,5
Material da fibra óptica		PMMA
Material da sonda de fibra óptica		alumínio
Material do revestimento da fibra óptica		PE

Acessórios

Material incluído	Porcas sextavadas: 4 x M3
	arruelas dentadas: 4
	Adaptador: OBF
	Adaptador: OOF
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------