


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M



Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
Aplicação	Raio de curvatura pequeno

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	60
---	----

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	70
---	----

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	620
---	-----

OO50

Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	300
---	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
---------------------------	----------



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

Dados mecânicos	
Peso [g]	45,5
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M4
Comprimento [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	9
Disposição de fibras	
Diâmetro interno [mm]	2 x 16 x 0,25
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M4
	arruelas dentadas: 2
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça