




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M



1 lentes de vidro

Área de aplicação		
Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira	
Aplicação	Para uso em aplicações industriais	
Faixa de registro		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Alcance da fibra óptica	[mm]	1200
OBF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	2000
OCF (High Power)		
Alcance da fibra óptica	[mm]	4000
OO50		
Alcance da fibra óptica	[mm]	3800
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Dados mecânicos		
Peso	[g]	54,5
Versão da sonda	reto	
Rosca da sonda	M6	

**Barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Comprimento	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposição de fibras		●
Diâmetro interno	[mm]	1
Material da fibra ótica		PMMA
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		PE

Acessórios

Material incluído	Porcas sextavadas: 4 x M6, aço inoxidável
	arruelas dentadas: 4
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------