


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 superfície de detecção

Área de aplicação

Modelo	conversor de seção
Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
Aplicação	Raio de curvatura pequeno

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OB50; OBF; OO50
---	-----------------

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm]	60
-----------------------------------	----

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm]	75
-----------------------------------	----

OO50

Alcance da detecção da fibra [mm]	200
-----------------------------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Dados mecânicos

Peso [g]	50,2
Altura da sonda [mm]	5
Largura da sonda [mm]	20
Comprimento da sonda [mm]	20
Dimensões da sonda [mm]	5 x 20 x 20
Comprimento [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	9
Disposição de fibras	
Diâmetro interno [mm]	2 x 16 x 0,25
Material da fibra ótica	PMMA

E20758



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça