


Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20765

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OO50

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

15

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

25

OO50

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

45

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

**Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Dados mecânicos	
Peso [g]	0,007
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M5
Comprimento [mm]	cabeável
Disposição de fibras	⦿
Materiais	invólucro: latão revestido com bronze branco
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M5
	arruelas dentadas: 2
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça